


Hoja de instalación de VMD(G/R) Puerta



Descripción

La puerta de VMD(G/R) se utiliza con una caja de conexiones CAB6B. Tiene dos ventanas de observación y está asegurado mediante una cerradura con llave. Este documento proporciona instrucciones de instalación de las puertas que se describen a continuación.

Modelo	Descripción
VMDG	Puerta plateada del panel de control VM-1S
VMDR	Puerta roja del panel de control VM-1R

La ventana de visualización superior de la puerta puede ser sustituida por placa de relleno VM-BF que se ordena por separado. La placa de relleno (en color negro) inutiliza la ventana superior para gabinetes sin VM-LCD interfaz de usuario.

Instalación

Nota: La ventana inferior de la puerta se cubre con una película negra cuando se envía el equipo. Retire la película negra de la parte inferior de la ventana sólo si se ha instalado una Interfaz del micrófono de búsqueda VM-PMI.

Para instalar la puerta:

1. Con la caja de conexiones instalada de manera segura, sostenga la puerta a un ángulo de 90 o mayor y luego insértela en las clavijas, como se muestra en Figura 1, elemento 1 e 2.
2. Fije la correa trenzada de conexión a tierra y el cable de conexión a tierra a el perno de conexión a tierra de la tierra cabezal usando el hardware caja de conexiones proporcionado. Vea la Figura 1, elemento 3. Apriete la tuerca K.
3. Fije la correa trenzada de conexión al perno de la correa de tierra de la puerta. Vea la Figura 1, elemento 3. Apriete la tuerca K.

Para instalar una placa de relleno VM-BF:

1. Retire la película protectora de ambos lados de la placa de relleno VM-BF (Figura 1, elemento 11).
2. Retire los seis tornillos de la parte posterior de la ventana de visualización superior, y luego retire la ventana. Consulte la Figura 1, elemento 10.
3. Reemplace la ventana de visualización con la placa de relleno VM-BF.
4. Utilizando el mismo hardware, gire los tornillos en sentido antihorario hasta que sienta que caigan en las roscas (aproximadamente una vuelta), y luego apriételos en sentido horario. No apriete en exceso los tornillos.

Especificaciones

Dimensiones (Ancho × Alto × Profundo)	22,0 × 39,8 × 3,3 in. (55,9 × 98,6 × 8,5 cm)
---------------------------------------	---

Información regulatoria


Clase ambiental	UL: Ambientes interiores secos
-----------------	--------------------------------

Información de contacto

Para información de contacto, véase www.kiddelifesafety.com.

© 2016 Walter Kidde Portable Equipment, Inc.
Todos los derechos reservados.

Figura 1: Instalación de la puerta de VMD y placa de relleno VM-BF



- | | |
|---|---------------------------------------|
| (1) Bisagras | (6) Banda de tierra (P/N 260077) |
| (2) Clavijas de las bisagras | (7) Tuerca K #8-32 (2X) |
| (3) Vista de despiece de la instalación de la correa trenzada y el cable de conexión a tierra | (8) A la conexión a tierra |
| (4) Arandela tipo estrella #8-32 (2X) | (9) Cerradura CAT45 (P/N 9300208) |
| (5) Cabo de aterramiento | (10) Placa de relleno VM-BF |
| | (11) Entana de visualización superior |